

Schlüsselbundfernbedienung – 4 Tasten

Artikel-Nr.: 140740A0



Produkteigenschaften

- Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit vier frei konfigurierbaren Tasten
- Komfortable Steuerung von angelernten Geräten ermöglicht z. B. das Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Beleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb in Umgebungstemperaturen von -10 bis + 55 °C ermöglicht z. B. den dauerhaften Einsatz im PKW
- Durch die Befestigung am Schlüsselbund jederzeit griffbereit
- Lange Batterielevensdauer durch den Einsatz einer Standard-AAA-Batterie
- Direkte Bestätigung von Funk-Befehlen über die Multicolor-Geräte-LED
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielevensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Abmessungen (B x H x T)	38 x 75 x 14 mm
Gewicht	38 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

Logistische Daten

Artikelnummer	140740A0
EAN-Code	4047976407408
Kurzbezeichnung	HmIP-KRC4
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	100,5 g

Lieferumfang

Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung – 4 Tasten

Schlüsselring

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie

Bedienungsanleitung