



# Einhell

## HEATING

### GCH 2000 W

Konvektor

Art.-Nr.: 2338661

Ident.-Nr.: 11015

EAN-Code: 4006825607543

Der hochwertige Konvektor GCH 2000 W ist die perfekte Lösung für eine energieeffiziente Übergangsheizung oder Vollheizung für kleinere bis mittlere Räume mit sehr ansprechendem Design. Er ist mit einem X-Shape Heizelement für besonders schnelles Aufheizen ausgestattet. Über zwei Heizstufen (1000/2000 W) und das Thermostat (15 – 50°C) kann bequem die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden.

### Ausstattung

- X-Shape Heizelement für schnelles Aufheizen
- 2 Heizstufen (1.000 W / 2.000 W)
- Thermostat im Bereich von +15°C bis +50°C einstellbar
- Zeitschalter mit 1 – 23 Stunden Ausschaltfunktion
- Touchscreen Bedienung
- Fernbedienung
- Frontfläche aus kratzunempfindlichem Glas
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Als Stand- oder Wandgerät verwendbar
- Überhitzungsschutz



### Technische Daten

- Max. Heizleistung	2000 W
- Schutzklasse	I
- Netzanschluss	230 V   50 Hz
- Gerätemaße	86 x 23 x 52.5 cm

### Logistische Daten

- Produktgewicht	9.8 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	11.5 kg
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	11.5 kg
- Maße Einzelverpackung	895 x 135 x 530 mm
- Maße Exportkarton	900 x 135 x 525 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	410   845   990

