



# Einhell

## HEATING

Flächenheizer

**FH 800**

**Art.-Nr.: 2338382**

Ident.-Nr.: 11012

EAN-Code: 4006825591064

Der Flächenheizer FH 800 ist ein Wärmespeichermedium, das über ein mit sehr schnell erhitzbarem Spezialöl gefülltes Gehäuse verfügt. Er eignet sich sehr gut zum Erwärmen von Raumluft in geschlossenen und trockenen Räumen. Das Gerät speichert die Wärme sehr lange und gibt sie auch lange nach Abschalten des Stroms weiterhin gleichmäßig an den Raum ab. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

## Ausstattung

- Spezialöl gefülltes Gehäuse
- Stufenloser Thermostatregler
- Wandbefestigung
- Standfüße mit Lenkrollen
- Kippschutz (schaltet beim Umkippen das Gerät aus)
- Überhitzungsschutz
- Ein-Ausschalter



## Technische Daten

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Netzanschluss     | 230 V   50 Hz   |
| - Max. Heizleistung | 800 W           |
| - Schutzart         | 22              |
| - Gerätemaße        | 94 x 25 x 57 cm |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 8.65 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 11.85 kg           |
| - Maße Einzelverpackung           | 1040 x 90 x 599 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 11.8 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 1035 x 95 x 600 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 940   1100   440   |

