

Doro 2424

EINFACHE BEDIENUNG. NIMMT MAN GERNE MIT.

Das Doro 2424 ist ein einfach zu bedienendes Mobiltelefon für alle, die ein Klappdesign bevorzugen, um versehentliche Anrufe zu vermeiden. Das Zusatzdisplay zeigt ohne Aufklappen des Handys die Uhrzeit und die Rufnummer des Anrufers an. Breit abgesetzte Tasten vereinfachen das Schreiben von Textnachrichten sowie die Eingabe von Rufnummern und für die Kamera gibt es eine eigene Taste. Zu den weiteren Merkmalen gehören Direktwahltasten für häufig genutzte Kontakte, eine integrierte Taschenlampe, eine Notruftaste und eine griffige Soft-Touch-Oberfläche.

- Einfach zu bedienende Kamera mit Blitzlicht
- Weit abgesetzte Tasten
- Notruftaste für zusätzliche Sicherheit



HAC

(Hörgerätekompatibilität)



Kameraauflösung

(Megapixel): 3



Taschenlampe



Notruftaste

Top features

HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓
Kameraauflösung (Megapixel)	3
Taschenlampe	✓
Visuelle Anrufanzeige	✓
Notruftaste	✓
Freisprecheinrichtung	✓

Main features

Rechner	✓
Wecker	✓
FM-Radio	✓
Tastenton	✓
Kalender	✓
Hintergrundbeleuchtete Tastatur	✓
Einrichtungsassistent	✓
Notrufinformationen (ICE)	✓
Kompatibel mit	3500

Camera

Blitzlicht	✓
Bilder	✓

Memories

Telefonbucheinträge	300
Anrufprotokoll	60
Direktwahltasten	2

Handset unit display

Auflösung (H x B Pixel)	320*240
Anpassbare Hintergrundbilder	✓
Farbdisplay	✓
Optionale Darstellung bei eingeschränkter Sehfähigkeit	✓
Display-Größe (inch)	2.4"
Display-Größe (H x B mm)	49*36
Außendisplay	✓
Kontrasteinstellung	✓

SMS

MMS	✓
SMS-Textnachricht	✓

Sounds & Signals

Polyphone Klingeltöne	10
Einstellung der Rufonlautstärke außer „aus“	7

Vibrationsalarm	✓
Klingelton abstellbar	✓

Acoustics

Lautstärkestufen	7
Mikrofonstummschaltung	✓
Klangregelung	✓
max. Empfangspegel (dB)	35
Max. Rufonlautstärke (dB(A)) bei 1m Entfernung	>83
Hörgerätekompatibilität:	T4/M4

Ergonomics

Größe Mobilteil (mm)	103*52*18,5
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g)	92

Cables & Connections

Höreranschluss (3,5 mm)	✓
-------------------------	---

Powering handset unit

AC-Adapter spez. V/mA	5V/500mA
Batterie enthalten (Typ)	800mAh Li-ion
Gesprächszeit bis zu (Stunden)	4
Standby-Zeit (bis zu Stunden)	336
Universal-Ladegerät (UCS)	✓

Technology

SAR (kopf)	0.625
SAR (körper)	1.31
GPRS	✓
VCard-Unterstützung	✓
GSM (Band)	900/1800
Micro-SIM (3FF)	✓
Bluetooth®	✓
Speicherkartentyp	Micro SD
Bluetooth® version	3.0
RAM	8MB

Accessories

Headset enthalten	✓
Ladestation enthalten	✓
Mit Doro-Sensoren kompatibel	[missing]