



SB Warmshrumpfschlauch in Abrollboxen

dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber

Eigenschaften

- Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik
- Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert
- Leichter Spulenlauf

Hinweis

- Selbstverlöschend (außer Transparent)
- Ausführliche Produkteigenschaften sowie technische Daten siehe „SR1F“ Warmshrumpfschläuche

Anwendung/Eignung

- Isolieren
- Bündeln
- Kennzeichnen
- Schutz gegen Korrosion
- Mechanischer Schutz

Material

- Polyolefin modifiziert
- Blei- und cadmiumfrei

Prüfnormen

- Zugelassen nach UL Dokumentnummer E 172094
- Entspricht MIL-I-23053/5 Class 1

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig



Farben



Lieferumfang

Warmshrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen

Hinweis: Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.

Typ	L m	Innen-Ø Zoll vor Schrumpfung	Innen-Ø mm vor Schrumpfung	Innen-Ø mm nach Schrumpfung	Wandstärke geschrumpft mm	Art.-Nr.
Farbe: Schwarz						
SB	1.2-0.6	15	3/64	1,2	0,6	127020
	1.6-0.8	15	1/16	1,6	0,8	127027
	2.4-1.2	15	3/32	2,4	1,2	127034
	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127041
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127049
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127057
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127065
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127073
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127081
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127089	
Farbe: Blau						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127044
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127052
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127060
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127068
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127076
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127084
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127092	
Farbe: Gelb						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127045
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127053
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127061
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127069
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127077
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127085
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127093	
Farbe: Rot						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127046
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127054
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127062
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127070
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127078
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127086
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127094	



Typ	L m	Innen-Ø Zoll vor Schrumpfung	Innen-Ø mm vor Schrumpfung	Innen-Ø mm nach Schrumpfung	Wandstärke geschrumpft mm	Art.-Nr.
(Fortsetzung) Farbe: Weiß						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127047
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127055
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127063
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127071
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127079
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127087
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127095
Farbe: Transparent						
SB	1.2-0.6	15	3/64	1,2	0,6	127021
	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127043
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127051
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127059
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127067
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127075
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127083
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127091	
Farbe: Grün						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127048
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127056
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127064
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127072
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127080
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127088
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127096
Farbe: Grau						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	144429
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	144433
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	144438
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	144444
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	144449
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	144455
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	144460
Farbe: Braun						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	144430
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	144434
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	144439
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	144445
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	144450
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	144456
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	144461
Farbe: Orange						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	144426
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	144431
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	144440
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	144446
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	144451
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	144457
Farbe: Grün-Gelb						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127042
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127050
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127058
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127066
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127074
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127082
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127090