

EUROLITE LED PARTY TCL Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 3-W-3in1 TCL RGB-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110193

GTIN: 4026397672640



Listenpreis: 47.48 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Nur 0,5 kg schwer und locker mit einem Finger zu tragen - der LED PARTY TCL ist wohl einer der kleinsten und vor allem leichtesten Stimmungsmachern unter den PAR-Spots!

Zwölf RGB-LEDs mit beeindruckender Lichtleistung projizieren aufregende Farbmischungen, schnelle Farbwechsel, gedimmtes Licht sowie rasante Strobe-Effekte. Das Gerät kann sowohl über DMX gesteuert als auch im Standalone-Modus betrieben werden. Farbwechsel, Dimmer und Strobe sind einstellbar - und natürlich gibt es auch interne Programme sowie Musiksteuerung.

Durch den integrierten Haltebügel ist die Befestigung spielend leicht und somit auch für Laien kein Problem. Außerdem ist das Gerät dank moderner LED-Technik besonders energiesparend.

Der LED PARTY ist also perfekt geeignet für den Gebrauch zu Hause - in Partykellern genauso wie in der privaten Kinderdisco. Einfach den Stecker in die Steckdose stecken, schon kann die Party losgehen!

Features:

- 12 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397672640

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0,15 m

Breite: 0,13 m

Höhe: 0,12 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih
- Farbwechsel Programme; Farbmischung stufenlos; Pulseffekt einstellbar; Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 16 cm
Gewicht:	0,43 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 1 mm, lackiert
Farbe:	Schwarz, matt
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

