

IRIScan™ Pro 5

Wer schlau ist, automatisiert seine Scans!

Der IRIScan™ Pro 5 ist ein multifunktionaler Duplex-Farbscanner mit Ultraschallfunktion. Dank des erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnisses des Softwarepakets bietet er kleinen Unternehmen und Selbstständigen ein leistungsstarkes Tool zur Verbesserung der Produktivität mit Funktionen, die wertvolle Zeit bei Verwaltungsaufgaben einsparen:

Scannen Sie beliebige Dokumententypen: Verträge, Rechnungen, Belege, Visitenkarten und selbst Plastikkarten wie Ausweise, Versicherungskarten, Kreditkarten usw. können mit einem Klick mit sehr hoher Geschwindigkeit (23 Seiten/Min.) gescannt werden.

Konvertieren Sie Papierdokumente, PDF- oder Bilddateien in digitale Dateien, die Sie bearbeiten, indexieren und teilen können: Dank der enthaltenen OCR-Software Readiris™ Corporate können Dokumente umgewandelt, hyperkomprimiert (dank iHQC™) und direkt in die Cloud (SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, box, Skydrive™, Dropbox) gesendet werden. Eine Welt ohne Papier!

Scannen, erkennen und verwalten Sie Ihre Visitenkarten: Dank Cardiris™ Corporate können Benutzer unpraktische Visitenkarten aus Papier entsorgen und ihre Kontaktdaten elektronisch in Ihrem bevorzugten Kontaktmanager (Outlook®, Act!® usw.) oder in der Cloud (Google™ Contacts, Salesforce™ usw.) auf dem Laufenden halten. 10 Visitenkartenstapel auf einmal mit bis zu 40 Visitenkarten pro Minute!

Die wichtigsten Funktionen

- Scannen Sie automatisch an Cloud-Dienste (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, OneDrive®, Google Drive™ und FTP), aktualisieren Sie bis zu 40 Visitenkarten/Minute in MS Outlook, Microsoft CRM und Salesforce.com, scannen Sie Belege als PDF, MS Word, MS Excel, TIFF, JPG, BMP und in vielen weiteren Ausgabeformaten sowie Ausweise, Kreditkarten, geprägte Plastikkarten als JPG oder BMP auf Ihren FTP-Server.
- Button Manager mit Smartfunktionen: Drücken Sie einfach nur eine Taste, um Dateien in ein beliebiges Format oder in Audiodateien zu konvertieren und am gewünschten Ort zu speichern!
- Scannen Sie dank des „Modus für lange Seiten“ bis zu 300 cm lange Dokumente wie Belege oder technische Pläne.
- Ultraschallsensor: Bei Papierstau oder Einzug von zwei Dokumenten werden diese nie mehr zerrissen!
- Netzanschluss wie auch Stromversorgung über USB 3.0.
- Konvertieren Sie Ihre Dokumente in Audiodateien (.wav) und hören Sie sich diese an, während Sie unterwegs sind.
- Inklusive erweitertem Softwarepaket:
 - Readiris Corporate: *Scannen Sie Ihre Dokumente als Word-, Excel®, PDF- oder .wav-Dateien, um sie anschließend anzuhören!*
 - Cardiris Corporate: *Erkennen Sie Ihre Visitenkarten und verwalten Sie Ihre Kontakte.*
 - IRIScompressor Pro: *Erstellen Sie von beliebigen Bild- oder PDF-Dateien bis zu 20-fach kleinere PDF-Dateien.*
 - Button Manager: *Konfigurieren Sie bis zu 9 verschiedene automatische Workflows.*

Wichtige Daten im Überblick

Produktname	IRIScan™ Pro 5
Artikelnummer	459035
EAN-Code	5420079900721
UPC-A Code	765010741830
Zollcode	847190

Informationen zur Verpackung

Verpackungsgröße (H x L x T)	17,2 x 37,7 x 17,5 cm
Kartongewicht	Ca. 2,5 kg
Sprachen auf der Verpackung	Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
Packungsinhalt	Scanner • USB-Kabel • Softwarepaket • Netzteil •

Scanner-Spezifikationen

Dokumenteneinzug	Automatischer Dokumenteneinzug mit einer Kapazität von 20 Seiten
Scan-Technologie	Contact Image Sensor (CIS)
Dokumentengröße	Max.: 21,6 x 35,6 cm Min.: 5 x 5 cm
Scangeschwindigkeit	• 23 Seiten/Min. / 46 Bilder/Min (Schwarzweiß, A4, 200 dpi) • 17 Seiten/Min. / 34 Bilder/Min (Farbe, A4, 300 dpi)
Papierdicke:	27 bis 413 g/m ²
Modus für lange Seiten:	3 m
Sensor:	Ultraschallsensor mit Doppeleinzug-/Papierstau-Technologie
Optische Auflösung	600 dpi
Ausgabeauflösung	75, 100, 150, 200, 300, 400 und 600 dpi
Ausgabeneiveau	Schwarzweiß, Graustufen, Farbe (24 Bit)
Schnittstelle/Treiber	USB 2.0 / TWAIN / WIA
Stromversorgung	• Eingangsleistung: 100–240 VAC, 50/60 Hz • Ausgangsleistung: 24 V, 1,5 A
Leistungsaufnahme	Betrieb: <24 W Bereitschaft: <7,5 W Ruhemodus: <2,5 W Aus: < 0,32W
Umgebungsbedingungen	• Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C • Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %
Ausgabeformate	BMP, PNG, GIF, JPEG, Einseitige PDF, Mehrseitige PDF, Mehrseitige TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Abmessungen (H x L x T)	10,4 x 29,9 x 7,4 cm
Gewicht	1,5 kg
Empfohlenes tägliches Scan-Volumen	1000 Seiten

Mindestanforderungen

Softwarepaket für Windows®

- CPU: Intel® Core 2 Duo oder höher
- Arbeitsspeicher: 2 GB
- Festplattenspeicher: 1,5 GB
- USB: USB 2.0 (USB 1.1 unterstützt)
- Windows® Betriebssystem: Windows® 7, 8, 10

Softwarepaket für Mac OS®

- Mac®-Computer mit Intel®-Prozessor
- Mac OS® X ab Version 10.9
- 5 GB RAM
- Mindestens 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte

Software und Benutzerhandbücher sind nicht in der Verpackung enthalten und können heruntergeladen werden unter:
www.irislink.com/start



Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

Canon
CANON GROUP

© Copyrights 2017 IRIS s.a.
Alle Rechte für alle Länder vorbehalten.
IRIS, IRIS-Produktnamen, IRIS-Logos und IRIS-Produktlogos sind Marken von IRIS. Alle anderen aufgeführten Produkte und Namen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Inhaber.

