



Einhell Germany AG

# Einhell

## CLASSIC

### GC-SP 3580 LL

Tauchpumpe

Art.-Nr.: 4170445

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825615197

Die flachabsaugende Einhell Klarwasserpumpe GC-SP 3580 LL ist ein starker Helfer für Hausbesitzer und Hobbygärtner. Mit einer max. Fördermenge von 8000 Litern pro Stunde überzeugt sie durch ihre Leistung. Der Tauchpumpe reichen bereits 8 mm Wasserstand zum Pumpenstart, zudem kann sie auf einem geraden Untergrund „wisch trocken“ bis zu einem Millimeter Restwasserstand abpumpen. Die hochwertige Gleitringdichtung steht für eine lange Lebensdauer. Zudem verfügt die Tauchpumpe über einen stufenlos einstellbaren Schwimmerschalter und ein integriertes Rückschlagventil, eine praktische Kabelaufwicklung und einen Tragegriff. Schlauchanschluss mittels einem 90 ° Winkel 47,8 mm (1 1/2") AG und für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (1") Außengewinde.

## Ausstattung

- Flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand: wisch trocken
- Pumpenstart bereits ab 8 mm Wasserstand möglich
- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- Mit integriertem Rückschlagventil
- Tragegriff
- Kabelaufwicklung
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Anschluss für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (1") Außengewinde
- 90 ° Winkel 47,8 mm (1 1/2") AG

## Technische Daten

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss         | 230 V   50 Hz     |
| - Leistung              | 350 W             |
| - Max. Fördermenge      | 8000 L/h          |
| - Max. Förderhöhe       | 7.5 m             |
| - Max. Eintauchtiefe    | 7 m               |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C             |
| - Schlauchanschluss     | 47,8mm (G11/2 IG) |
| - Netzleitung           | 10 m   H05RN-F    |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 3.94 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 4.32 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 330 x 180 x 220 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 18.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 460 x 380 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2000   4080   4600 |

