



Einhell

CLASSIC

Tiefbrunnenpumpe

GC-DW 1045 N

Art.-Nr.: 4170955

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825616446

Die Einhell Tiefbrunnenpumpe GC-DW 1045 N ist eine robuste Tiefbrunnenpumpe zur Förderung von Klarwasser. Bis zu 19 Meter in die Tiefe kann die schlanke Pumpe an den Aufhängeösen mit dem mitgelieferten Seil abgelassen werden. Ein mehrstufiges Pumpenrad liefert einen hohen und gleichmäßigen Druck. Das Rückschlagventil verhindert das Zurückfließen beim Ausschalten. Das Pumpengehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl und der robuste Druckanschluss ist mit einem Messing-Einsatz ausgestattet. Auch das Schmutzsieb besteht aus Edelstahl. Die hochwertige Gleitringdichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Ein Überlastschalter schützt das Gerät bei einer Überlastung. Der Schlauchanschluss ist gut erreichbar an der Pumpenoberseite integriert.

Ausstattung

- Robuster Druckanschluss mit Messingeinsatz
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohen Förderdruck
- Mit intergriertem Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Überlastschalter
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- 2 Aufhängeösen
- 22 m Ablassseil

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1000 W |
| - Max. Fördermenge | 6500 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 45 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 19 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Schlauchanschluss | 42mm (G1 1/4 IG) |
| - Netzleitung | 22 m H07RN-F |
| - Pumpendurchmesser | 99 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 8.75 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 12.9 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 730 x 160 x 235 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.9 kg |
| - Maße Exportkarton | 730 x 155 x 230 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1150 2100 |

