



# Einhell

## CLASSIC

### GC-GP 1250 N

Gartenpumpe

Art.-Nr.: 4181460

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616293

Die Einhell Gartenpumpe GC-GP 1250 N ist eine selbstansaugende Jet-Pumpe mit Ein-/Aus-Schalter und fördert mit ihrem 1.200 W starken Motor bis zu 5.000 Liter stündlich. Der wartungsfreie Elektromotor verfügt über einen thermischen Überlastschutz. Die Pumpe besteht aus einem hochwertigen INOX Edelstahl-Pumpengehäuse und stabilen Metallgewinden an der Saug- und Druckseite. Die hochwertige Gleitringdichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Für eine einfache Inbetriebnahme ist eine separate Wassereinfüllschraube installiert, eine Wasserablassschraube ermöglicht eine bequeme Restwasserentleerung. Der Tragegriff am Gehäuse ermöglicht einen einfachen Transport, der stabile Pumpenfuß mit Bohrungen ist einfach zu befestigen.

### Ausstattung

- Selbstansaugende Jet-Pumpe mit Ein-/Aus-Schalter
- Sehr hohe Saugkraft sowie Druck- und Förderleistung
- Hochwertiges INOX Edelstahl-Pumpengehäuse
- Stabile Metallgewinde sowohl an Saug- als auch Druckseite
- Wartungsfreier Elektromotor mit thermischem Überlastschutz
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Separate Wassereinfüllschraube zur einfachen Inbetriebnahme
- Wasserablassschraube zur einfachen Restwasserentleerung
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport
- Stabiler Pumpenfuß mit Bohrungen zum einfachen Befestigen

### Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	1200 W
- Max. Fördermenge	5000 L/h
- Max. Förderhöhe	50 m
- Max. Förderdruck	5 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Sauganschluss	42mm (R11/4 AG)
- Druckanschluss	33,3mm (R1 IG)
- Netzleitung	1.5 m   H07RN-F

### Logistische Daten

- Produktgewicht	10 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	11.3 kg
- Maße Einzelverpackung	450 x 260 x 250 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.6 kg
- Maße Exportkarton	440 x 260 x 330 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	684   1404   1638



## Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff  
Zubehör Wassertechnik  
Art.-Nr.: 4173635  
EAN-Code: 4006825549058  
Einhell Grey



Saugschlauch 7 m Kunststoff  
Zubehör Wassertechnik  
Art.-Nr.: 4173645  
EAN-Code: 4006825549102  
Einhell Grey



Elektron. Durchflussschalter  
Durchflussschalter (elektrisch)  
Art.-Nr.: 4174221  
EAN-Code: 4006825549225  
Einhell Grey



Vorfilter 12 cm  
Pumpen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4173801  
EAN-Code: 4006825549188  
Einhell Grey



Vorfilter 25 cm  
Pumpen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4173851  
EAN-Code: 4006825549195  
Einhell Grey