

# Gigaset E370HX

## Das Mehr-Generationen-Telefon

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
  - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)  
Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1  
(z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
  - Gigaset DECT-Basisstationen
  - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Großes TFT Farbdisplay (58mm / 2,2")
- SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern)
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
- Extra große Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch
- Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/kompatibilitaet).

## Audio Qualität

- Exzellente Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Freisprechen am Mobilteil in ausgezeichneter Sound Qualität in HD Voice
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörgerätekompatibel

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

## SOS Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über die rechte Funktionstaste am Mobilteil
  - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern

**Gigaset**  
Wherever you go.

- falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E370 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

## Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay  
44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- o Beste Lesbarkeit
  - Hoher Kontrast
  - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (1 Symbol pro Display)
  - Jumbo Modus: Extra große Anzeige im Wahlmodus und Adressbuch
  - Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- o Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - weißer Hintergrund
- o Farbschema für Display-Texte einstellbar
- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
  - Analog- oder Digitaluhr
  - Info Services
- o Im Ruhezustand:
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Anzeige neuer Nachrichten
  - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Optische Anrufanzeige:
  - Im Display
  - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- o Klingeltöne einstellbar:
  - 18 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb

- o Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- o Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- o 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- o SOS-Funktion über Funktionstasten (für 4 Rufnummern)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Menü

- o Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- o Komfortables Hauptmenü mit einem Icon pro Display und Funktionstasten
- o Vergrößerungsfunktion bei den Display-Texten
- o Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
  - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
  - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion: bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteil-Name editierbar
- o Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- o Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- o Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

## ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

## Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, SUOTA	
Mobilteil	o Standby:	bis zu 320 Std.
	o Sprechzeit:	bis zu 17 Std.
	o Akku:	2 x AAA (NiMH)
	o Ladezeit:	ca. 8 Std.
	o Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
	o Abmessungen:	168 x 48 x 22 mm (H x B x T)
	o Gewicht:	ca. 118 g (incl. Akkus)

---

Ladeschale

- Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil
- Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H)
- Gewicht: ca. 38 g

---

Lieferumfang

- 1 Gigaset E370HX Mobilteil
- 1 Ladeschale für das Mobilteil
- 1 Steckernetzteil für Ladeschale
- 2 AAA Akkus (NiMH)
- 1 Akkudeckel
- 1 Bedienungsanleitung

---

---

Gerätefarbe      Weiß

---

Datenblatt-Version 14.09.2017

---