

# T10x25 E10 Concave LED Lamp



	53120111	53120113	53120114	53120115	53120122
Typ. Farbtemperatur				5800 K~6000 K	
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		589 nm~595 nm
Lichtleistung	0,7 lm	1,5 lm	1,2 lm	2,4 lm	0,6 lm
Betriebsspannung DC	12 V DC				
Betriebsspannung AC	12 V AC				
Typ. Betriebsstrom	19 mA		18 mA		19 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,23 W		0,22 W		0,23 W
Sockelart	E10				
LED Abstrahlwinkel	90 °				
Höhe	25 mm				
Durchmesser	10 mm				
Mittlere Lebensdauer	25000 h				

	53120211	53120213	53120214	53120215	53120222
Typ. Farbtemperatur				5800 K~6000 K	
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		589 nm~595 nm
Lichtleistung	0,7 lm	1,5 lm	1,1 lm	2,4 lm	0,6 lm
Betriebsspannung DC	24 V DC				
Betriebsspannung AC	24 V AC				
Typ. Betriebsstrom	18 mA				
Typ. Leistungsaufnahme	0,43 W				
Sockelart	E10				
LED Abstrahlwinkel	90 °				
Höhe	25 mm				
Durchmesser	10 mm				
Mittlere Lebensdauer	25000 h				

	53120311	53120313	53120314	53120315	53120322
Typ. Farbtemperatur				5800 K~6000 K	
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		589 nm~595 nm
Lichtleistung	0,2 lm	0,3 lm	0,2 lm	0,3 lm	0,2 lm
Betriebsspannung AC	230 V AC				
Typ. Betriebsstrom	4 mA		3 mA		4 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,92 W		0,69 W		0,92 W
Sockelart	E10				
LED Abstrahlwinkel	90 °				
Höhe	25 mm				
Durchmesser	10 mm				
Mittlere Lebensdauer	25000 h				