

LED Lampe Ba15d 12V

3W - 6000K



	52143015
Betriebsspannung DC	10 V DC~30 V DC
Betriebsspannung AC	10 V AC~18 V AC
Typ. Betriebsstrom	250 mA
Typ. Leistungsaufnahme	3 W
Typ. Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe	tageslicht
Lichtleistung	350 lm
Anzahl LED pro Einheit/Cut	27
Sockelart	BA15d
Ausführung Glas	klar
Typ. Farbwiedergabeindex	82
LED Abstrahlwinkel	360 °
Höhe	46 mm
Durchmesser	20 mm
Temperaturbereich	-35~+55 ° C
Mittlere Lebensdauer	30000 h

MAßE

