

T10x25 BA9s Concave LED Lamp



	53120411	53120413	53120414	53120415	53120422
Typ. Farbtemperatur				5800 K~6000 K	
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		589 nm~595 nm
Lichtleistung	0,7 lm	1,5 lm	1,2 lm	2,4 lm	0,6 lm
Betriebsspannung DC	12 V DC				
Betriebsspannung AC	12 V AC				
Typ. Betriebsstrom	19 mA		18 mA		19 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,23 W		0,22 W		0,23 W
Sockelart				BA9s	
LED Abstrahlwinkel				90 °	
Höhe				25 mm	
Durchmesser				10 mm	
Mittlere Lebensdauer				25000 h	

	53120511	53120513	53120514	53120515	53120522
Typ. Farbtemperatur				5800 K~6000 K	
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		589 nm~595 nm
Lichtleistung	0,7 lm	1,5 lm	1,1 lm	2,4 lm	0,6 lm
Betriebsspannung DC	24 V DC				
Betriebsspannung AC	24 V AC				
Typ. Betriebsstrom	18 mA				
Typ. Leistungsaufnahme	0,43 W				
Sockelart				BA9s	
LED Abstrahlwinkel				90 °	
Höhe				25 mm	
Durchmesser				10 mm	
Mittlere Lebensdauer				25000 h	

	53120611	53120613	53120614	53120615	53120622
Typ. Farbtemperatur				5800 K~6000 K	
Lichtfarbe	rot	grün	blau	tageslicht	amber
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		589 nm~595 nm
Lichtleistung	0,2 lm	0,3 lm	0,2 lm	0,3 lm	0,2 lm
Betriebsspannung AC	230 V AC				
Typ. Betriebsstrom	4 mA		3 mA		4 mA
Typ. Leistungsaufnahme	0,92 W		0,69 W		0,92 W
Sockelart				BA9s	
LED Abstrahlwinkel				90 °	
Höhe				25 mm	
Durchmesser				10 mm	
Mittlere Lebensdauer				25000 h	