



10-Port USB-Ladestation

76 W, 12 A, USB-Dockingstation mit Quick Charge 2.0, 8 Trennfächer

Part No.: **180009**

Die Energielösung für die technikaffine Familie

Die Zahl an stromhungrigen, mobilen Geräten in einem modernen Haushalt hat mittlerweile zweistellige Höhen erreicht: Zahlreiche Smartphones, Tablets, Bluetooth-Kopfhörer, Digitalkameras und mehr wollen aufgeladen werden. Diese Ladestation bietet mit 10 USB-Ports nicht nur reichlich Anschlussmöglichkeiten, sondern mit 76 Watt auch massig Power. Um Ihre teuren Geräte und deren Akkus brauchen Sie sich dabei keine Sorgen machen - moderne Elektronik verhindert bei jedem Ladevorgang Überspannung und Kurzschluss. Angeschlossene Ladekabel können durch Trennfächer in der Station durchgeführt werden, was die Verkabelung sortiert und Kabelsalat verhindert.

Merkmale:

- 10 USB-Ladeports auf der Frontseite, geeignet für Tablets, Smartphones und andere mobile Geräte
- Quick Charge (QC) 2.0 Ausgangsleistung auf dem ersten Port, 1 Ampere auf den nächsten fünf Ports und 2,4 Ampere auf den letzten vier Ports
- QC 2.0 reguliert automatisch die Ausgangsleistung zwischen 2,4 A, 2 A und 1,5 A zur schnellen Ladung Ihrer Geräte
- Ports 2-6 laden bis zu fünf Smartphones gleichzeitig mit 1 A; Ports 2-4 sind ideal für Android-Geräte, Ports 5-6 sind ideal für iPhones
- Ports 7-10 laden mit 12 W besonders schnell und dank Smart-IC-Technologie wird die Ausgangsleistung an angeschlossene Geräte automatisch angepasst
- Acht Trennfächer, bis zu 2 cm breit, mit rutschfesten Polstern für sichere Ablage und Kabelführung
- Moderne Elektronik verhindert Überspannung, Überhitzung und Überladung für längere Akkulebensdauer
- Robust, kompakt und belastbar - ideal für den Schreibtisch im Büro, zuhause und mehr
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CUL (Stromversorgung)
- RoHS2
- CE
- TÜV (Netzteil)
- FCC

Allgemein

- Eingangsspannung: 110 – 240 V, 50/60 Hz, max. 2 A

Porttypen und Ausgangsleistung

10 x USB Typ A

- Port 1: (QC 2.0) 5 V / 2,4 A; 9 V / 2.1 A; 12 V / 1.5 A (Ausgangsleistung)
- Port 2-6: 5 V / 1 A (Ausgangsleistung); Ports 2-4 ideal für Android, Ports 5-6 ideal für iPhone
- Port 7-10: 5 V / 2.4 A / 12 W (Ausgangsleistung)

Technische Details

- Netzschalter, Power LED
- Abmessungen: 21 x 14 x 7 cm
- Trennfächerabmessungen (acht Stück): 2 x 3,5 x 10 cm
- Gewicht: Gehäuse 0,43 kg; mit Netzteil 0,8 kg
- Stromkabel und Adapter: 2,7 m
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 30°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0-90%

Lieferumfang

- 10-Port USB-Ladestation
- Netzteil
- Stromkabel
- Kurzanleitung



