



GOPRO EXPERIENCE								
Mit QuikStories	●			●				
Kompatibel mit GoPro App	●			●				
Automatischer Cloud-Upload	●			●				
5 GHz-WLAN zum Herunterladen auf das Smartphone							●	
VIDEOAUFLÖSUNGEN	BILDER PRO SEKUNDE (FPS)	SICHTFELD (FOV)	BILDER PRO SEKUNDE (FPS)	SICHTFELD (FOV)	BILDER PRO SEKUNDE (FPS)	SICHTFELD (FOV)	BILDER PRO SEKUNDE (FPS)	SICHTFELD (FOV)
4K	30, 25, 24	Weit	30, 25 24	Weit SuperView, Weit	60, 50 30, 25, 24	Weit SuperView, Weit		
4K (4:3)	–	–	–	–	30, 25, 24	Weit		
2,7K	48 30, 25, 24	Mittel SuperView, Weit, Mittel, Linear	60, 50, 48, 24 30, 25	Weit, Mittel, Linear SuperView, Weit, Mittel, Linear	120, 100 60, 50, 30, 25, 24	Weit SuperView, Weit, Linear		
2,7K (4:3)	30, 25	Weit	30, 25	Weit	60, 50, 30, 25, 24	Weit, Linear		
1440p	60, 50, 48, 30, 25, 24	Weit	80, 60, 50, 48, 30, 25, 24	Weit	60, 50, 30, 25, 24	Weit, Linear		
1080p	90 60, 50 48, 30, 25, 24	Weit SuperView, Weit, Linear SuperView, Weit, Mittel, Linear, Eng	120 90 80 60, 50, 48, 30, 25, 24	Weit, Eng Weit SuperView SuperView, Weit, Mittel, Linear, Eng	240, 200 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24	Weit SuperView, Weit, Linear		
960p	100, 60, 50, 30, 25	Weit	120, 60, 50	Weit	–	–		
720p	120 60, 50, 30, 25	Weit SuperView, Weit, Mittel	240 120, 60, 50 100 30, 25	Eng SuperView, Weit, Mittel, Eng SuperView Weit, Mittel, Eng	60, 50	Weit, Linear		
WVGA	–	–	240	Weit	–	–		
VIDEO								
Videodateiformat	MP4 (H.264)		MP4 (H.264)		MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC)			
Max. Video-Bitrate	60 MB/s		60 MB/s		60 MB/s, 78 MB/s (Protune)			
FOTO								
Megapixel	10 MP		12 MP		12 MP			
Serienaufnahmerate (Bilder/Sek.)	30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1		30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1		Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1			
Intervalle im Modus Zeitrafferfotos	0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sekunden		0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sekunden		0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 Sekunden			
Serienbildaufnahmen	●		●		●			
MODI								
Foto	●		●		●			
Serienaufnahme	●		●		●			
Nachtaufnahme	●		●		●			
Video	●		●		●			
Videoschleife	●		●		●			
Zeitrafferfotos	●		●		●			
Zeitraffervideo	●		●		●			
Zeitrafferfotos bei Nacht	●		●		●			
Video + Foto	●		●					



WICHTIGSTE MERKMALE	HERO5 SESSION	HERO5 BLACK	HERO6 BLACK
WLAN + Bluetooth®	●	●	●
Einfache 1-Tasten-Bedienung	●	●	●
Fortschrittliche Windgeräuschminderung	● (Verarbeitung von 2 Mikrofonen)	● (Verarbeitung von 3 Mikrofonen)	● (Verarbeitung von 3 Mikrofonen)
Sprachsteuerung	●	●	● (Erweitert)
Videostabilisierung	●	●	● (Fortgeschritten)
Stereo-Audio		●	●
GPS		●	●
Aufnahme von HDR-Fotos			●
Touch-Zoom			●
ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN	HERO5 SESSION	HERO5 BLACK	HERO6 BLACK
Protune	●	●	●
Automatische Restlichtanpassung	●	●	●
HiLight Tag	●	●	●
Schnelles Aufladen	● (Mit Zubehör, separat erhältlich)	● (mit Zubehör, separat erhältlich)	● (Mit Zubehör, separat erhältlich)
3,5-mm-Mikrofoneingang	● (Mit Zubehör, separat erhältlich)	● (Mit Zubehör, separat erhältlich)	● (Mit Zubehör, separat erhältlich)
HD-Videoausgang		● (Mit Zubehör, separat erhältlich)	● (Mit Zubehör, separat erhältlich)
Mit Karma kompatibel		●	●
Belichtungskontrolle		●	●
Aufnahme von Raw-Fotos		● (.GPR-Format)	● (.GPR-Format)
Aufnahme von Raw-Audio		● (.WAV-Format)	● (.WAV-Format)
KAMERAHARDWARE	HERO5 SESSION	HERO5 BLACK	HERO6 BLACK
Wasserdichtes Design (10 m)	●	●	●
Statusbildschirm	●	●	●
Touchdisplay		●	●
GP1-Chip			●
HDMI-Anschluss		Micro HDMI	Micro HDMI
USB-Anschluss	USB-C	USB-C	USB-C
Speicher	microSD mit mindestens Class 10 oder UHS-1 (separat erhältlich)	microSD mit mindestens Class 10 oder UHS-1 (separat erhältlich)	microSD mit mindestens Class 10 oder UHS-1 (separat erhältlich)
Mikrofone	2	3	3
LEDs	2	3	3
Akku	Integrierter 1000-mAh-Li-Ionen-Akku	Entfernbarer 1220-mAh-Li-Ionen-Akku	Entfernbarer 1220-mAh-Li-Ionen-Akku