

Nr. / No.	Beschreibung / Description
15025	LSK 2X4.0 ROT/SCHWARZ - 100m CCA
67738	LSK 2X4.0 ROT/SCHWARZ - 10m CCA
67739	LSK 2X4.0 ROT/SCHWARZ - 25m CCA
67740	LSK 2X4.0 ROT/SCHWARZ - 50m CCA
15021	LSK 2X4.0 TRANSPARENT - 100m CCA
67726	LSK 2X4.0 TRANSPARENT - 10m CCA
67727	LSK 2X4.0 TRANSPARENT - 25m CCA
67729	LSK 2X4.0 TRANSPARENT - 50m CCA
15138	LSK 2X4.0 WEISS - 100m CCA
67741	LSK 2X4.0 WEISS - 10m CCA
67742	LSK 2X4.0 WEISS - 25m CCA
67743	LSK 2X4.0 WEISS - 50m CCA

Lautsprecherkabel CCA


- Querschnitt: 2 x 4.00 mm²
- Innenleiter: CCA; 2x 81/0.25 mm
- Isolation: PVC
- Kennzeichnung: Plus/Minus
- Temperaturbereich: -20 °C ~ +100 °C

- RoHS-konform

Speaker cable CCA

- Cross section: 2 x 4.00 mm²
- Inner conductor: CCA; 2x 81/0.25 mm
- Insulation: PVC
- Marking: Plus/Minus
- Temperature range: -20 °C ~ +100 °C

- RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 27.09.2017	tf	LSK 2X4.0 CCA	
		gepr.: 27.09.2017	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					