



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Future T120

Professionelle Aluminium-Stiftleuchte mit hocheffizientem Reflektorsystem, inkl. 2× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien und abnehmbarem Clip

### Features

- Hochwertige Aluminium-Stiftleuchte für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: bis zu 130 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 4 Stunden
- Leuchtweite bis zu 75 Meter
- Schutzgrad: IP54
- Inklusive 2× Alkaline Micro AAA Batterien und abnehmbarem Clip
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



**Artikelnummer:** 1600-0160  
**Lieferumfang:** Future T120, 2 Alkaline Micro AAA Batterien, abnehmbarer Clip  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (290 × 140 × 135 mm)



### Spezifikationen

<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leuchtweite</b>	75 m
<b>Lichtstrom</b>	130 Lumen
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Leuchtdauer</b>	4 Std.
<b>Stromversorgung</b>	2× Micro AAA / LR03
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Verpackung</b>	Blister