



**3**  
 JAHRE  
 YEARS  
 GARANTIE  
 WARRANTY

### ANSMANN Future T200F

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Zwei Leuchtfunktionen: 100% / 30% Leuchtkraft
- Helligkeit: 200 Lumen (100%), 65 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 4,5 h (100%), ca. 13 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 175 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 3x Micro AAA Alkaline Batterien und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblister
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

### INFORMATIONEN

<b>Produktname</b>	Future T200F
<b>Artikelnummer</b>	1600-0138
<b>EAN-Code</b>	4013674093809
<b>Zolltarifnummer</b>	85131000000
<b>Materialgruppe</b>	02
<b>Lieferumfang</b>	Future T200F, 3 AAA Alkaline Batterien, Lanyard

<b>Produkt</b>	26,6 × 26,6 × 134,8 mm / 147 g
<b>Verpackung + Produkt</b>	84 × 40 × 272 mm / 221 g
<b>Verpackungseinheit</b>	60 Stück (529 × 298 × 435 mm)

