



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Future T200F

Professionelle Taschenlampe mit stufenloser Fokussierung, inkl. 3x ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien und Handschlaufe

### Features

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Zwei Leuchtfunktionen: 100% / 30% Leuchtkraft
- Helligkeit: 200 Lumen (100%), 65 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 4,5 h (100%), ca. 13 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 175 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 3x Micro AAA Alkaline Batterien und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblister
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer Zoom



Spritzwassergeschützt



Aluminium-Gehäuse



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0138  
 Lieferumfang: Future T200F, 3 AAA Alkaline Batterien, Lanyard  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 6 (213 × 135 × 290 mm)



### Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	3 W				
Leuchtweite	175 m				
Lichtstrom	200 Lumen				
Helligkeit	7.650 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	3 Std.				
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03				
Leuchtmodi	100% / Eco				
Leistungsdaten	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	100%	175 m	200 Lumen	7.650 Lux	3 Std.
	Eco	100 m	80 Lumen	2.520 Lux	12 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				