



Jahre Garantie*

ANSMANN M100F

Taktische Taschenlampe mit stufenloser Fokussierung, inkl. 1x ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterien, abnehmbarem Halteclip und Handschlaufe

Features

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe 3W-LED für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Optischer Zoom: Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
- Mikrokontrollergesteuerter taktischer Endkappenschalter mit drei Leuchtfunktionen 100% / 30% / Strobe
- Sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: 115 Lumen (100%), 30 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 2,5 h (100%), ca. 5 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 70 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 1x Mignon AA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer
Zoom



Spritzwassergeschützt



Aluminium-Gehäuse



Artikelnummer: 1600-0170
Lieferumfang: Taschenlampe M100F, 1x Alkaline Mignon AA, Lanyard, Gürtelclip
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (200 × 135 × 285 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	3 W				
Leuchtweite	70 m				
Lichtstrom	115 Lumen				
Helligkeit	1.250 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	5 Std.				
Stromversorgung	1× Mignon AA / LR6				
Leuchtmodi	100% / 30% / Strobe				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	70 m	115 Lumen	1.250 Lux	2,5 Std.
	30%	40 m	30 Lumen	400 Lux	5 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				