



Jahre Garantie*

ANSMANN M200F

Professionelle Taschenlampe 5W-LED mit stufen- sowie endloser Fokussierung, inkl. 2x ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterien, abnehmbarem Halteclip und Handschlaufe

Features

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe 5W-LED für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Optischer Zoom: Stufen- sowie endloses Fokussieren von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht durch Drehen am Lampenkopf
- Mikrokontrollergesteuerter taktischer Endkappenschalter mit drei Leuchtfunktionen 100%/30%/Strobe
- Sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: 240 Lumen (100%), 80 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 7,5 h (100%), ca. 22 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 120 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 2x Mignon AA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer
Zoom



Spritzwassergeschützt



Aluminium-Gehäuse



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0173
Lieferumfang: Taschenlampe M200F, 2x Mignon AA Batterien, Lanyard, Gürtelclip
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (250 × 135 × 285 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	5 W				
Leuchtweite	120 m				
Lichtstrom	240 Lumen				
Helligkeit	3.000 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	22 Std.				
Stromversorgung	2× Mignon AA / LR6				
Leuchtmodi	100% / 30% / Strobe				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	120 m	240 Lumen	3.000 Lux	7,5 Std.
	30%	65 m	80 Lumen	1.000 Lux	22 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				