



Jahre Garantie*

ANSMANN M250F

Professionelle Taschenlampe mit stufen- sowie endloser Fokussierung, inkl. 3x ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien, abnehmbarem Halteclip und Handschlaufe

Features

- Hochwertige 5W Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Optischer Zoom: Stufen- sowie endloses Fokussieren von präzisiertem Punktlicht zu homogenem Flutlicht durch Drehen am Lampenkopf
- Mikrokontrollergesteuerter taktischer Endkappenschalter mit drei Leuchtfunktionen 100%/30%/Strobe sowie Morsefunktion
- Sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: 260 Lumen (100%), 75 Lumen (30%)
- Leuchtdauer ca. 3 h (100%), ca. 10 h (30%)
- Leuchtweite: bis zu 150 m
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 3x Micro AAA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblistertüte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Stufenloser optischer
Zoom



Aluminium-Gehäuse



Spritzwassergeschützt



Artikelnummer: 1600-0171
Lieferumfang: Taschenlampe M250F, 3x Micro AAA Batterien, Lanyard, Gürtelclip
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (240 × 135 × 285 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED				
Leistung Leuchtmittel	5 W				
Leuchtweite	150 m				
Lichtstrom	260 Lumen				
Helligkeit	5.700 Lux				
Schutzart	IP54				
Leuchtdauer	10 Std.				
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03				
Leuchtmodi	100% / 30% / Strobe				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	150 m	260 Lumen	5.700 Lux	3 Std.
	30%	100 m	75 Lumen	2.500 Lux	10 Std.
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Verpackung	Blister				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				