



Jahre Garantie*

ANSMANN WL280B

Batteriebetriebene Inspektionsleuchte WL280B für den professionellen Einsatz; Multifunktional, robust & sehr hell

Features

- Professionelle Inspektionsleuchte mit neuester SMD LED Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- Um 180° drehbarer, in sechs Stufen arretierbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken im Gürtelclip auf der Lampenrückseite integriert
- Zwei starke Haltemagnete an der Unterseite des Lampengriffs
- Robuster Gürtelclip für einfache Aufbewahrung am Körper bei Nichtgebrauch der Leuchte
- Batteriebetrieb mit 3x Mignon AA Batterien
- Lichtstrom 280 Lumen (Hauptlicht) / 80 Lumen (Zusatzleuchte)
- Leuchtdauer ca. 8 Stunden / ca. 25 Stunden
- Inkl. 3x ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterien
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



280lm
Lichtstrom



0,5m
320lx
Helligkeit



40m
Leuchtweite



25h
Leuchtdauer



Magnetische Halterung



HÄNGING HOOK
Hängehaken



IP54
Spritzwassergeschützt



INCL. BATTERIES
inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0179
Lieferumfang: Lampe WL280B, 3x Mignon AA Batterien
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 6 (330 × 285 × 140 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	36 m
Lichtstrom	280 Lumen
Helligkeit	328 Lux
Schutzart	IP21
Leuchtdauer	25 Std.
Stromversorgung	3× Mignon AA / LR6
Farbe	schwarz / rot
Verpackung	Blister