



Jahre Garantie*

ANSMANN Twinflex

Kleine und handliche LED-Lampe mit zwei Schwanenhälsen zur lesefreundlichen Ausleuchtung von unterschiedlichen Medien wie Bücher, Notenblätter, Zeitschriften und Magazine

Features

- Kleine und handliche LED-Lampe mit zwei Schwanenhälsen zur lesefreundlichen Ausleuchtung von unterschiedlichen Medien wie Bücher, Notenblätter, Zeitschriften und Magazine
- Ausgezeichnete Helligkeit durch Verwendung neuester SMD LEDs im Lampenkopf
- Neutralweißes Licht mit hohem Kontrast speziell zum komfortablen Lesen ohne Ermüdung der Augen
- Die energiesparende LED-Technologie garantiert extrem lange Betriebszeiten und optimale Ausleuchtung
- Die Helligkeit beider Leuchten ist einzeln auf jeweils drei Funktionen (100% / 50% / AUS) einstellbar
- Immer und überall einsetzbar, dank Stromversorgung durch 3x Micro AAA-Batterien (inklusive)
- Flexibel montierbar durch Befestigungsmöglichkeiten via Halteclip oder Haltemagnet am Batteriefach
- Dank der Schwanenhälsen kann das angenehme homogene Licht vom Benutzer individuell ausgerichtet werden
- 2 Jahre ANSMANN-Herstellergarantie



Artikelnummer: 1600-0119
Lieferumfang: Leselampe Twinflex, 3 Micro AAA Batterien
Zolltarifnummer: 94054039900
Verpackungseinheit: 4 (133 × 125 × 300 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	2 SMD LEDs
Stromversorgung	3× Micro AAA/LR03
Leuchtmodi	POWER-Modus (100% Helligkeit) ECO-Modus (50% Helligkeit) AUS Beide Arme können individuell eingeschaltet werden
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C