

# lenny 4

- Brillantes 5" HD IPS-Display
- Nobles Metall-Gehäuse in vielen verschiedenen Farben
- Perfekte Bilder mit der 8MP Hauptkamera und 5MP Frontkamera
- Ruckelfreies, reaktionsschnelles Erlebnis mit Quad-Core Prozessor
- Android™ Nougat und Wiko Interface für mehr Benutzerfreundlichkeit



## VERFÜGBARE FARBEN:

BLACK / BLEEN / ROSE GOLD / LIME / GOLD

5"

HD  
1280x720

H+

QUAD  
CORE  
1.3GHz

8MP  
5MP

ROM  
16 GB

7  
NOUGAT

DUAL SIM

SD  
64 GB



Hauptmerkmale	
Mobilfunknetzwerke	H+/3G+/3G WDCMA 900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Datenrate	HSPA+ 21Mbps, HSUPA 5,76Mbps
Betriebssystem	Android™ 7.0 (Nougat)
Prozessor	Quad-core 1.3 GHz, Cortex-A7
Grafikkarte - GPU	ARM®, Mali™ 400MP2
Dual SIM	2 Micro SIM
Design	Touch screen
Erhältlich in den Farben	Black, Gold, Bleen, Lime, Rose Gold
Abmessungen	145 x 72.5 x 10.55 mm
Gewicht	170.2 g
Akku	2500 mAh Li-ion
Standby-Zeit	Up to 333h
Gesprächszeit	Up to 24h (2G), 12h (3G)
Interner Speicher (ROM)	16 GB
Arbeitsspeicher (RAM)	1 GB
Speicher erweiterbar	Micro SD up to 64 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Annäherungssensor	Ja
SAR-Wert	Head: 0.149W/kg, Body: 0.853W/kg
Bildschirm	
Abmessungen	5"
Typ	IPS
Farbe	16 millions
Auflösung	HD (1280x720), pixel density: 291 PPI
Multi touch	Ja
Konnektivität	
WLAN / Wi-Fi	802,11 b/g/n
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth®, Access point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.0
USB OTG	Nein
USB Anschluss	2.0
PC Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3.5 mm jack
Foto & Video	
Kamera	8 Megapixels
Optionen	Sound shot, Zero Shutter Delay, Panorama, Face Beauty, HDR, Burst, Night, Wideselfie, Display Flash, Professional, Auto-HDR, Live
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	5 Megapixels
Digital Zoom	4x
Autofokus	Ja
Bildeditor	Ja
Weissabgleich	Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy
Videoaufnahmen	1080p@30fps

Multimedia und Unterhaltung	
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AAC+, AMR, WAV
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GPP, MP4 , 3GP, H.264, AVI, MPEG4
GPS	
GPS	Ja
A-GPS	Ja
Personalisierung	
Sprachen	English, French, Italian, German, Dutch, Spanish, Portuguese, Russian, Czech, Polish, Finnish, Hungarian, Arabic, Urdu, Persian, Danish, Norwegian, Swedish, Thai, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Cyrillic Serbian, Latin Serbian, Slovenian, Macedonian, Croatian, Catalan, Basque, Romanian, Slovak, Ukrainian, Greek
Wiko features	Wiko Launcher, Smart Left Page, Phone Assist, Apps Shortcut, Smart screenshot
Google™ Mobile Service	
Google Apps	Ja
Packungsinhalt	
	Akku Headset Micro USB Kabel Netzteil Wiko Mobiltelefon
Änderung der technischen Daten vorbehalten. Der Zugriff auf Google™-Anwendungen kann je nach Land abweichen.	



Der SAR-Wert (spezifische Absorptionsrate) der Mobiltelefone, fasst den maximalen Expositionspegel an elektromagnetischen Wellen, für eine Nutzung am Ohr, in Zahlen zusammen. Die europäische Regelung verlangt, dass die SAR 2W/kg nicht übersteigt.  
© Wiko. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Betreiber