



QUALITÄT SEIT 1972
HÖFER CHEMIE GMBH

KRISTALL LAMPENÖL HOCHREIN

Lampenöl, flüssiges Paraffin, Flammpunkt > 65 °C



Behälter mit Lampenöl füllen. Erst anzünden, wenn das Öl bis zur Dochtspitze aufgestiegen ist. Den Docht einstellen bis die Flamme brennt, ohne zu rußen (ca. 1 - 2 mm). Wenn die Flamme bei richtiger Dochteinstellung kleiner wird, Öllampe abkühlen lassen und Lampenöl nachfüllen. Die Lampe nicht der Zugluft aussetzen!

NACH VERSCHLUCKEN DARF AUF KEINEN FALL ERBRECHEN HERBEIGEFÜHRT WERDEN!

SICHERHEITSHINWEISE:

- Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl - oder auch nur das Saugen am Lampenöldocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen.
- Sollten Sie Ihre Lampe vorher mit einem anderen Lampenöl betrieben haben, empfehlen wir die Lampe gründlich zu reinigen und den Docht zu wechseln.

Einstufung lt. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Zusammensetzung: Gemisch von Kohlenwasserstoffen C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2% Aromaten
CAS-Nr.: 64742-48-9 • Index Nr.: 649-327-00-6 • EG Nr.: 265-150-3
H304 (Asp. Tox. 1) Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise

P260 Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



Inhalt: 1000 ml

GEFAHR

