

## Sortimentskoffer 552 tlg.

Artikelgruppe	WKK Bezeichnung	Stückzahl
Ringkabelschuhe	Ring M6 rot	14 Stk.
	Ring M8 rot	13 Stk.
	Ring M10 rot	13 Stk.
	Ring M3 blau	25 Stk.
	Ring M6 blau	12 Stk.
	Ring M8 blau	12 Stk.
	Ring M10 blau	12 Stk.
	Ring M8 gelb	13 Stk.
	Ring M10 gelb	12 Stk.
Stoßverbinder	Ver 1.25 rot	25 Stk.
	Ver 2.0 blau	25 Stk.
Flachstecker	Con. mh 6.3 rot	25 Stk.
	Con. mh 6.3 blau	25 Stk.
	Con. mh 6.3 gelb	12 Stk.
Flachsteckhülsen voll-/halbisoliert	Con. vv 6.3 rot	25 Stk.
	Con. vv 6.3 blau	25 Stk.
	Con. vh 6.3 rot	25 Stk.
	Con. vh 6.3 blau	25 Stk.
	Con. vh 6.3 gelb	12 Stk.
Rundstecker & Rundsteckhülsen	Kog M4 rot	25 Stk.
	Kog M4 blau	25 Stk.
	Kog V4 rot	25 Stk.
	Kog V4 blau	25 Stk.
Flachsteckhülsen mit Abzweig	Con. dh 6.3 rot	25 Stk.
	Con. dh 6.3 blau	25 Stk.
Isolierband	Isolierband schwarz 19 mm	1 Stk.
Kabelbinder	100 x 2,5 mm schwarz	50 Stk.
Crimpzange	Automatische Crimpzange	1 Stk.



### Technische Eigenschaften:

Artikelgruppe	Material	Max. Temperatur/ Max. elektrische Belastung
Ringkabelschuh, Stoßverbinder	E-CU, verzinkt, gal Sn Isolation: Vinyl PVC	+75°C/600 Volt
Flachstecker & Flachsteckhülsen	E-CU, verzinkt, gal Sn Isolation: Vinyl PVC	+75°C/300 Volt
Rundstecker & Rundsteckhülsen	E-CU, verzinkt, gal Sn Isolation: Vinyl PVC	+75°C/300 Volt
Kabelbinder	Polyamid 6.6	-40°C bis +85°C
Crimpzange	Stahl Griff: PP+TPR	