

Artikel-Nr.	9134248
Bezeichnung	Wandverteiler Kunststoff Baureihe ANIF4 BV 3xSSDgn M20oBVu VC5p e-bike Ea IP54
Langbeschreibung	Kunstst.-Wandverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE inkl. Label (e-bike DOCKINGSTATION) 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) grau 1xVerschraubung M20 mit Blindstopfen unten 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 (grün) abgesichert ü. 3xFI/LS 6A 1p+N 30mA C TYP A FI LS Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet
GTIN (EAN)	9003399379895
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	2,400 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000379
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss	3
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau
Höhe	320 mm
Breite	222 mm
Tiefe	114 mm



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9134248>