

Produktdatenblatt



Angaben zum Produkt

Artikelnummer	253512
Bezeichnung	PowerJet 2535 Lötset
Englische Bezeichnung	PowerJet 2535 with 2205
EAN-Nummer	7314522535128
Zolltarifnummer	82056000
Ursprungsland	EST (Estland)
Länge	
Breite	
Höhe	
Gewicht	920 gr.
Lieferumfang	PowerJet 2535, Brenner 8706, Gaskartusche 2205
Gefahrgut (GGVS)	Ja
Norm	UN 2037 / EN 417

Technische Daten

Brennerdurchmesser	14
Gasverbrauch bei 2 bar (g/h)	170
Leistung (mit Brenner 8704)	2,2 kW
Anschluss (gasseitig)	7/16" (EU Anschluss)
Weichlöten bis	40mm (Rohrlötung)
Hartlöten bis	18mm (Rohrlötung)
Mixtur	Propan, Butan, Propylen

Katalogtext

Flexibilität ist das Schlüsselwort um das PowerJet Lötlampen System treffend zu beschreiben. Es bietet alles was professionelle Handwerker oder der anspruchsvolle Heimwerker von einer modernen Lötlampe erwarten und eignet sich für alle Arten von Hart- und Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten. Der PowerJet arbeitet mit einer Reihe von Gasmixturen. Hierzu zählen: Propan-Butan Mixturen, Sievert Ultra-Gas sowie Mapp (R) und Ultramapp Gas für hohe Flammentemperaturen. Über den Bajonettverschluss können die Brenner einfach und werkzeuglos gewechselt werden. Es stehen 5 weitere Brennereinsätze für die verschiedensten Aufgaben als optionales Zubehör zur Verfügung.