

## SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, Durchführungssystem zur Installation nicht konfektionierter Kabel, große Packungsdichte, große variable Klemmbereiche

### Info

Kompakte Mehrfacheinführung mit innovativer Gel-Technologie



UV-resistent



Platzbedarf



Optimale Zugentlastung



Montagezeit



Halogenfrei



Großer Klemmbereich



Maschinen- und Anlagenbau



Automatisierung

## SKINTOP® MULTI

### Nutzen

Große Klemmbereiche von 4 mm und AS-I BUS Einführung durch elastische Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik  
Einfache Montage bei hoher Packungsdichte  
Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel  
Fehlerreduzierung durch klare Zuordnung der zu installierenden Kabel durch eindeutige Markierung der Durchführungspunkte  
Nicht belegte Stellen bleiben sicher abgedichtet

### Anwendungsgebiete

Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen  
Für nicht konfektionierte Kabel und Leitungen sowie Medienschläuche  
Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau  
Automatisierungstechnik

### Produkteigenschaften

Integrierte Dichtung zum Kabel & Gehäuse (unverlierbar)  
Halogenfrei  
UV-, Ozon und Ölbeständig  
Die adhesive Wirkung des Gels ermöglicht eine sehr einfache Positionierung am Gehäuse während der Montage

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL 508A für SKINTOP® MULTI Versionen 1 + 2  
UL in Vorbereitung für SKINTOP® MULTI Versionen 3 + 4

### Aufbau

Für Steckverbindermontageausschnitte 24polig (36 x 112 mm)

### Lieferumfang

SKINTOP® MULTI inklusive Befestigungsmaterial

### Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Class-Description: Kabeleinführung
Zertifizierungen:	UL File No. E349737 Brandverhalten nach UL94 V-2
Bemerkung:	Individuelle Lochkonfiguration auf Anfrage
Material:	Rahmen: Polycarbonat Dichtung: Gel
Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



## SKINTOP® MULTI

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Max. Anzahl Durchführungen	Kabelanzahl x Klemmbereich
52220065	SKINTOP® MULTI Version 1	22	6 x 8-12 mm, 16 x 3-7 mm
52220073	SKINTOP® MULTI Version 2	21	5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS oder 2 x 2-4 mm
52220080	SKINTOP® MULTI Version 3	30	30 x 2-6 mm
52220085	SKINTOP® MULTI Version 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm

Letzte Änderung (04.06.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MULTI

