



### Technische Daten

Artikelnummer	0200997
Beschreibung	HD Satelliten Receiver (DVB-S2)
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
Favoriten Gruppen	ja
Teletext	ja
EPG (Elektronische Programmzeitung)	ja
Timer Funktion	ja
Unicable tauglich	ja (EN 50494 / EN 50607)
Audio/Video Ausgang	ja (3,5 mm Klinke)
RS 232 Anschluss	ja (3,5 mm Klinke)
Infrarotsensor	ja (mit integriertem Display)
HDMI Ausgang	ja (1080p)
USB Anschluss	2x USB 2.0 (Mediaplayer)
Antennenanschluss	LNB In
Spannungsversorgung	AC 100~240 V, DC 12 V 1 A
Stromverbrauch im Standby	< 0,5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb	max. 12 Watt
Abmessungen (B/H/T)	108 x 18 x 65 mm
Gewicht (netto)	68g
Lieferumfang	Megasat HD Stick 310 V2
	Fernbedienung
	Batterien
	Infrarotsensor
	230/12 Volt Netzteil
	Halterung
	Klettklebeband
	HDMI Kabel (40 cm)
	Bedienungsanleitung

### Leistungsmerkmale

- Gestochen scharfe TV-Bilder von frei empfangbaren HDTV Programmen mit einer Auflösung von bis zu 1080p.
- Versteckte Montage hinter dem Fernseher.
- Infrarotsensor inkl. 4-stelligem Display für einen optimalen Empfang der Fernbedienungssignale, auch wenn der Receiver hinter dem Fernseher montiert wird.
- Zwei USB Anschlüsse zur Medienwiedergabe. Spielen Sie Ihre Musik-, Video- und Bilder-Sammlung direkt vom Receiver ab.
- Energiesparer im Betrieb und Standby.

