

PARALUX® HL-P1

Die LED Kopfleuchte HL-P1 ist wasserdicht und individuell verstellbar



Bezeichnung	PARALUX® HL-P1
Artikelnummer	6911254158
GTIN / EAN	4006793695788
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	CN
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">- Kopfleuchte ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1- 100% wasserdicht- aus nicht leitfähigem Kunststoff- verstellbares Gummi- und Neoprenband- gummierter Schalter für Einhandbedienung- gummierter Leuchtenkopf mit verstellbarem Abstrahlwinkel- Lieferung geblisteret mit Batterien- Leuchtmittel: CREE LED XT-E (5W)- Lichtstrom: ca. 120 Lumen- Leuchtweite: ca. 150 m- Batterietyp: 4x AAA/Micro/je 1,5V- Farbe: gelb
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">- verstellbares Gummiband- Neoprenband- 4 x AAA / Micro Batterien / je 1,5 V- Bedienungsanleitung
Abmessungen (BxTxH)	70 mm x 75 mm x 70 mm
Gewicht	130 g
Bruttogewicht	160 g
Schutzart	- II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Leuchtmittel	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom	ca. 120 Lumen
Leuchtweite	ca. 150 m
Leuchtdauer	ca. 12 Std. volle Leistung, insgesamt ca. 45 Std.
Material Licht	PC (Polycarbonat)
Farbe Licht	gelb

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm