



Ein High-End 24"-Monitor mit AMVA Panel Technologie

ProLite X2483HSU-B3 – Das 23,8" (60.5 cm)- LED mit AMVA Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe auch bei großen Blickwinkeln. Ausgestattet mit einem Low Power LED-Panel, mit 24-Bit "True Colour" und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1, empfiehlt sich der ProLite X2483HSU-B3 für den Einsatz von grafischen Anwendungen, wie in der Digitalfotografie und im Web-Design und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanzmärkte.



FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE

Die Flicker-Free Technologie ist eine komfortable Lösung für die Gesundheit Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light Filter. Absolut kein Bildschirmflimmern und die Menge des blauen Lichts kann am Bildschirmenü reduziert werden und verringert die Ermüdung der Augen.



AMVA

Die AMVA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE 23.8"; 60.5cm

BILDFORMAT 16 : 9

| | |
|-------------------------|---|
| PANEL | AMVA LED, matte Oberfläche |
| PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG | Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 megapixel) |
| HELLIGKEIT | 250 cd/m ² typisch |
| KONTRASTVERHÄLTNIS | 3 000 : 1 typisch |
| KONTRASTVERHÄLTNIS | 80 000 000 : 1 ACR |
| REAKTIONSZEIT | 4ms |
| BLICKWINKEL | horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89° |
| DARSTELLBARE FARBEN | 24-bit, 16.7 Mio. |
| BLAULICHT REDUKTION | ja |
| FLICKER FREE LED | ja |
| ARBEITSFLÄCHE H X B | 296.5 x 527 mm; 11.7" x 20.7" |
| PIXELABSTAND H x V | 0.275 x 0.275 mm |
| HORIZONTALFREQUENZ | 30 - 80kHz |
| VERTIKALFREQUENZ | 55 - 75Hz |
| SYNCHRONISATIONSTYPEN | Separate sync |

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ANALOG SIGNALEINGANG | VGA |
| DIGITAL SIGNALEINGANG | HDMI, DisplayPort |
| HDCP | ja |
| KOPFHÖRER ANSCHLUSS | ja |
| AUSGÄNGE | Kopfhörer Anschluss |
| USB HUB | UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0 |

3. FEATURES

| | |
|------------------------|---|
| APPLE-KOMPATIBILITÄT | Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern. |
| PLUG & PLAY | VESA DDC2B™ |
| PARAMETER-EINSTELLUNG | On-Screen-Display in 11 Sprachen (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, Chinesisch, RU, CZ), und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu/ Auswahl, +/- Helligkeit, -/ ECO, Exit, Eingabequelle) |
| EINSTELLBARE PARAMETER | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OverDrive, Erw. Kontrast, ECO Mode, Blauton Reduzierung) Signalwahl, Audio Anpassungen (Lautstärke, Stummschaltung, Digital Audio) Farbeinstellungen (Kalt, Normal, Warm, Benutzereinstellung, i-Style Color) Bildeinstellung (Autom. Abgleich, H. Position, V. Position, Takt, Phase, Schärfe, Anzeigemodus) Sprache, Menu Einrichtung (OSD Position, OSD Einblendzeit, Startlogo, Auto Pow. Ausschaltfunktion) Informationen, Zurücksetzen |
| LAUTSPRECHER | 2 x 2 W (Stereo) |
| DIEBSTAHL SICHERUNG | Kensington-lock™ |
| ZERTIFIKATE | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
| NEIGUNGSWINKEL | 22° nach oben; 5° nach unten |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |

4. ZUBEHÖR

| | |
|-------------------------|---|
| ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | Strom-, HDMI-, USB-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme |
|-------------------------|---|

5. POWER-MANAGEMENT

| | |
|--------------------|--|
| STROMVERSORGUNG | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| NETZTEIL | intern |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 26 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus |
| POWER MANAGEMENT | VESA DPMS |

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

| | |
|------------------------|---|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | B |
|------------------------|---|

*Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|------------------------|
| MASSE B x H x T | 552.5 x 406.5 x 203 mm |
| GEWICHT | 3.9 kg |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.