

## Funktionsbeschreibung



- Digitale Steckdosenschaltuhr mit Wochenprogramm
- DCF-Funksteuerung
- 33 Speicherplätze
- Verwendung für Schuko-Steckdosen
- 1 Kanal
- Einfache Bedienung durch Tasten für Programmfunktionen, Wochentag, Stunde und Minute
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Zufallsprogramm
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
  - deaktivierbar

## Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Montageart	Steckdosen-Zwischenstecker
Kontaktart	Schließer
Öffnungsweite	< 3 mm ( $\mu$ )
Programm	Wochenprogramm
Programmfunktionen	EIN-AUS
Anzahl Kanäle	1
Anzahl Speicherplätze	33
Gangreserve	20 Tage
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Glüh-/Halogenlampenlast 230 V	1000 W
Kürzeste Schaltzeit	1 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	DCF77 synchron oder $\pm 1$ s/Tag (Quarz)
Zeitbasis	Quarz/DCF77
Stand-by Leistung	~0,8 W
Speicherkarte im Lieferumfang	–
Anschlussart	Steckdosen-Zwischenstecker
Anzeige	LCD-Anzeige
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II für Gehäuse, I für Steckersystem nach EN 62 730-1
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +40 °C

**Maßbilder**

