

ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020



-
- Zur effektiven Rundum-Überwachung von Innenräumen
 - Steuerbar per App mit 270°Schwenk-und 90° Neigebereich
 - Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera
 - Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
 - Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
 - Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
 - Reduktion von Fehlalarmen dank einstellbarer Bewegungsmaske
 - Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
 - Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
 - Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)
-

Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Aufnahmebereich ist über App steuerbar und verfügt über einen Schwenkbereich (rechts-links) von 270° und einen Neigebereich (hoch-runter) von 90°. Eine Besonderheit dieser Kamera ist die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion, die ein Gegensprechen ermöglicht. Damit eignet sich diese Kamera zur Überwachung im Innenbereich oder beispielsweise auch als Babyphone. Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Smart Security World Ready Die ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera ist Teil

ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Abmessungen	115x92x118	Gehäusematerial	Kunststoff
Alarmierung	E-Mail, Push	Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Anschlüsse	1x DC, 1x RP-SMA, 1x RJ45	Horizontaler Blickwinkel	90° °
Anzahl IR LEDs	5	Höhe	118 mm
Anzahl Preset	3	IR-LEDs	5
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3	IR-Reichweite (bis zu)	12 m
Audio	2-Way	IR-Schwenkfilter	Ja
Auflösung	2MPx	Kameratyp	Schwenk-/Neige-Kamera
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @25fps	Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smart-vest
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA Pixel	Kompatibel zu Secvest	Nein
Aufnahmemodi	1080p	Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske	Leistungsaufnahme	4,5 W
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS	Lieferumfang 01 Beschreibung	WLAN Schwenk-/Neige-Kamera
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel	Lieferumfang 01 Menge	1
Bildrate	20 fps	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5 V DC/1.5 A
Blickwinkel horizontal	90°	Lieferumfang 02 Menge	1
Breite	92 mm	Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzwerkkabel 1m
Brennweite	4 mm	Lieferumfang 03 Menge	1
Bruttogewicht	1 kg	Lieferumfang 04 Beschreibung	Antenne
Digitaler Zoom	4x		
Frequenz	2,4 GHz		
Gegenlichtkompensation	ABLC		

ABUS Smart Security World WLAN Schwenk-/Neige-Kamera

Art.-Nr. PPIC32020

Lieferumfang 04 Menge	1	Objektiv	Fix mm
Lieferumfang 05 Beschreibung	Deckenhalterung	Reichweite Nachtsichtfunktion	12 m
Lieferumfang 05 Menge	1	Reichweite Nachtsichtfunktion (Fuß)	39 ft
Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial	Schutzart IP	22
Länge	115 mm	Schwenk-/Neigebereich	270° / 90°
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 20fps	Software	App2Cam Plus
Max. Betriebstemperatur	50 °C	Spannungsversorgung DC	5V V
Max. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	122 °F	Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %	Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Mikrofon	Ja	Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Min. Betriebstemperatur	-10 °C	Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, SWE
Min. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	14 °F	Stromaufnahme	900 mA
Mobiler Zugriff	Ja	Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Nettogewicht	0,4 kg	Technologie	IP
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s	Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);	Videokomprimierung	H.264, MPEG4
Netzwerkanschluss WLAN	WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)	Videosystem	IP
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push	Weißabgleich	AWB
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP	Zertifizierungen	CE, RoHS