

## ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera

Art.-Nr. PPIC34520

---



- 
- Für den flexiblen Einsatz im Außenbereich
  - Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera
  - Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
  - Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
  - Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
  - Professionelle Bewegungserkennung für den Außeneinsatz (integrierter PIR-Sensor)
  - Geführte Schritt-für-Schritt Installation per App (iOS, Android)
  - Integriertes Mikrofon zum Hören via App (abschaltbar)
  - Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)
- 

Die ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP66. Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Smart Security World Ready Die ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

## **ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera**

Art.-Nr. PPIC34520

---

Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

# ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera

Art.-Nr. PPIC34520

Abmessungen	105x65x190
Alarmierung	E-Mail, Push
Anschlüsse	1x DC, 1x RP-SMA, 1x MicroUSB
Anzahl IR LEDs	6
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @25fps
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA Pixel
Aufnahmemodi	1080p
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske / PIR
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel
Bildrate	20 fps
Blickwinkel horizontal	90°
Breite	65 mm
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	0,94 kg
Digitaler Zoom	4x
Frequenz	2,4 GHz
Gegenlichtkompensation	ABL
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3

Horizontaler Blickwinkel	90° °
Höhe	105 mm
IR-LEDs	6
IR-Reichweite (bis zu)	12 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kameratyp	Bullet Außenkamera
Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smartvest
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	4 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	WLAN Außenkamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5 V DC/1.5 A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Micro USB - RJ45 Adapter
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Wandhalterung

# ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera

Art.-Nr. PPIC34520

Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial
Länge	190 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	122 °F
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	14 °F
Mobiler Zugriff	Ja
Nettogewicht	0,37 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);
Netzwerkanschluss WLAN	WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push
Netzwerkcamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
PIR-Reichweite	5 m
Reichweite Nachtsichtfunktion	12 m

Reichweite Nachtsichtfunktion (Fuß)	39 ft
Schutzart IP	66
Software	App2Cam Plus
Spannungsversorgung DC	5V V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, SWE
Stromaufnahme	800 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Technologie	IP
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264, MPEG4
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS