

ABUS OneLook Außenkamera

Art.-Nr. PPDF14520



-
- Kompakte Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66)
 - Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
 - Inklusive PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
 - Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
 - Zur Erweiterung für das Funk Heim-Videoset (PPDF16000) verwendbar
 - Bis zu 4 Funk-Kameras je Monitor einsetzbar
-

Die ABUS OneLook Außenkamera ist eine kompakte Full HD Funk-Außenkamera mit verschlüsseltem Digitalfunk, PIR-Sensor zur Bewegungserkennung und bietet selbst bei Dunkelheit eine 1080p Auflösung für brillante Bildqualität. Die Kamera ist voll kompatibel zum ABUS OneLook Videoüberwachungsset mit 7" Farbmonitor und integriertem Lautsprecher (PPDF16000). 24/7 Einsatzbereit Durch die integrierten IR-LEDs optimal für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht geeignet. Kabellose Übertragung via verschlüsseltem Digitalfunk (Audio und Video). Die Signale sind für die Anbindung an das ABUS OneLook Videoüberwachungsset optimiert. Die Signalübertragung per Funk ist überall dort von Vorteil, wo das Verlegen von Kabeln nicht möglich oder umständlich ist. Aufgrund der Umwandlung in digital verschlüsselte Signale werden Störungen, Interferenzen und ein etwaiges Mitsehen durch fremde Personen zuverlässig vermieden. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

ABUS OneLook Außenkamera

Art.-Nr. PPDF14520

Abmessungen	62x155x148 mm
Anzahl IR LEDs	6
Auflösungsmodi	1920x1080 / 1280x720 Pixel
Bauform	Tube
Bewegungserkennung	PIR, Software
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Bildrate	30fps
Breite	62 mm
Brennweite	3,6 mm
Frequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	150 m
Funkreichweite (Fuß)	450 ft
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	83° °
Höhe	148 mm
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	3 MHz
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smart-vest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Nein
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funk Außenkamera

Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5 V DC/1.5 A
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Länge	155 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	122 °F
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Betriebstemperatur (Grad Fahrenheit)	14 °F
Modulation	FHSS, GFSK
Nettogewicht	0,458 kg
Objektiv	Fix
PIR-Blickwinkel	65 °

ABUS OneLook Außenkamera

Art.-Nr. PPDF14520

PIR-Reichweite	5 m
Reichweite Nachtsichtfunktion	8 m
Reichweite Nachtsichtfunktion (Fuß)	26 ft
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	Koaxial-Stromanschluss: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	1.400 mA
Technologie	Funk
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption
Videokomprimierung	H.246
Zertifizierungen	CE, RoHS
Übertragungskanäle	26