



Einleitung

Die Wowpen Joy II Wireless ist eine ergonomische Computer-Maus mit Tracking Sensoren und einer einstellbaren dpi-Auflösung.

Das Design der Joy II Wireless reduziert Streß und Schmerzen beim regelmäßigen Benützen der PC Maus.

Technische Spezifikationen

Schnittstelle: USB
Auflösung: 800 / 1200 / 2000 dpi
Gewicht: 130g
Größe: 100,5 x 81,0 x 80,3mm
Knöpfe: 6 Stück

System Voraussetzungen

Windows 98 oder höher
Mac OS X oder höher
Linux
USB

Betriebsumgebung

Betriebstemperaturen: von 5 Grad – 35 Grad Celsius
Lagertemperaturen: von -20 Grad bis 60 Grad Celsius

Lieferumfang

schnurlose WowPen Joy II schwarz
USB Dongle
USB Ladekabel
Anleitung

Installation

Die Wowpen Joy II unterstützt die USB Plug & Play-Funktionalität. Um die Maus in Betrieb zu nehmen öffnen Sie auf der Unterseite die Abdeckung und entnehmen Sie den USB-Dongle. Stecken Sie den USB-Dongle in Ihren USB-Port am PC. Schalten Sie die WowPen Joy II auf der Unterseite ein. Hinweis: es kann vorkommen das Sie Ihren PC nach dem Anschließen des USB-Dongle neu starten müssen.

Garantie

Die Garantiedauer wird aufgrund der Länderspezifischen Gesetze oder Richtlinien umgesetzt



**Declaration FCC: This device complies with FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference that may cause undesired operation.*



Einleitung

Die Wowpen Joy II ist eine ergonomische Computer-Maus mit Tracking Sensoren und einer einstellbaren dpi-Auflösung.

Das Design der Joy II reduziert Streß und Schmerzen beim regelmäßigen Benützen der PC Maus.

Technische Spezifikationen

Schnittstelle: USB
Auflösung: 800 / 1200 / 2000 dpi
Gewicht: 130g
Größe: 100,5 x 81,0 x 80,3mm
Knöpfe: 6 Stück

System Voraussetzungen

Windows 98 oder höher
Mac OS X oder höher
Linux
USB

Betriebsumgebung

Betriebstemperaturen: von 5 Grad – 35 Grad Celsius
Lagertemperaturen: von -20 Grad bis 60 Grad Celsius

Lieferumfang

WowPen Joy II schwarz
Anleitung

Installation

Die Wowpen Joy II unterstützt die USB Plug & Play-Funktionalität. Um die Maus in Betrieb zu nehmen schließen Sie diese an einen USB-Port Ihrer Wahl an Ihren PC an. Die Maus wird automatisch von Ihrem Betriebssystem erkannt und kann daraufhin in Betrieb genommen werden.

Garantie

Die Garantiedauer wird aufgrund der Länderspezifischen Gesetze oder Richtlinien umgesetzt



**Declaration FCC: This device complies with FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference that may cause undesired operation.*



comfi_{II}

WIRELESS

Einleitung

Die Wowpen Comfi II ist eine ergonomische Computer-Maus mit Tracking Sensoren und einer einstellbaren dpi-Auflösung.

Das Design der Comfi II reduziert Streß und Schmerzen beim regelmäßigen Benützen der PC Maus.

Technische Spezifikationen

Schnittstelle: USB
Auflösung: 800 / 1200 / 2000 dpi
Gewicht: 130g
Größe: 104,7 x 74,9 x 65,4mm
Knöpfe: 6 Stück

System Voraussetzungen

Windows 98 oder höher
Mac OS X oder höher
Linux
USB

Betriebsumgebung

Betriebstemperaturen: von 5 Grad – 35 Grad Celsius
Lagertemperaturen: von -20 Grad bis 60 Grad Celsius

Lieferumfang

schnurlose Comfi II schwarz
USB Dongle
USB Ladekabel
AA Batterie
Anleitung

Installation

Die Wowpen Comfi II unterstützt die USB Plug & Play-Funktionalität. Um die Maus in Betrieb zu nehmen öffnen Sie auf der Unterseite die Batterieabdeckung und fügen die mitgelieferte AA-Batterie in das vorgesehene Fach. Entnehmen Sie daraufhin den USB-Dongle und schließen die Unterseite wieder mit der Batterieabdeckung. Stecken Sie den USB-Dongle in Ihren USB-Port am PC. Schalten Sie die WowPen Comfi II auf der Unterseite ein. Hinweis: es kann vorkommen das Sie Ihren PC nach dem Anschließen des USB-Dongle neu starten müssen.

Garantie

Die Garantiedauer wird aufgrund der Länderspezifischen Gesetze oder Richtlinien umgesetzt

comfi_{II}

WIRED

Einleitung

Die Wowpen Comfi II ist eine ergonomische Computer-Maus mit Tracking Sensoren und einer einstellbaren dpi-Auflösung.

Das Design der Comfi II reduziert Streß und Schmerzen beim regelmäßigen Benützen der PC Maus.

Technische Spezifikationen

Schnittstelle: USB
Auflösung: 800 / 1200 / 2000 dpi
Gewicht: 130g
Größe: 104,7 x 74,9 x 65,4mm
Knöpfe: 6 Stück

System Voraussetzungen

Windows 98 oder höher
Mac OS X oder höher
Linux
USB

Betriebsumgebung

Betriebstemperaturen: von 5 Grad – 35 Grad Celsius
Lagertemperaturen: von -20 Grad bis 60 Grad Celsius

Lieferumfang

Comfi II schwarz
Anleitung

Installation

Die Wowpen Comfi II unterstützt die USB Plug & Play-Funktionalität. Um die Maus in Betrieb zu nehmen schließen Sie diese an einen USB-Port Ihrer Wahl an Ihren PC an. Die Maus wird automatisch von Ihrem Betriebssystem erkannt und kann daraufhin in Betrieb genommen werden.

Garantie

Die Garantiedauer wird aufgrund der Länderspezifischen Gesetze oder Richtlinien umgesetzt



**Declaration FCC: This device complies with FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference that may cause undesired operation.*



**Declaration FCC: This device complies with FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference that may cause undesired operation.*

