

DinO One RD

Beschreibung:

Analoge Verteilerschaltuhr, ein Modul breit, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen; z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlage, Wasserpumpen usw.

- Gangreserve > 150 Std.
- Tagesprogramm
- Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC.
Frequenz	50-60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC
Ganggenauigkeit	±1 Sekunde/Tag bei 23 °C
Gangreserve	> 150 Std. austauschbarer NiMH-Akku
Kürzeste Schaltzeit	15 Minuten
Eigenverbrauch	0.5 W
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 2500 W • Leuchtstofflampen: 1200 VA • Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA • Halogenlampen (230V AC): 2500 W • Energiesparlampen: 900 VA • LEDs: 1000 VA
Kontakt	1 Schließer - Potentialfrei
Manueller Schalter	AUTO/ON/OFF
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 gemäß 60529

