



24-fach Steckdosenleiste mit C13- und C19-Steckdosen, vertikale Rackmontage

PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), 20 C13-Steckdosen, 4 C19-Steckdosen und mit rückseitigem C14-Anschluss

Part No.: **163675**

Diese hochwertige Steckdosenleiste von Intellinet Network Solutions lässt sich vertikal an Netzwerkschränken montieren. Die C13- und C19-Kaltgerätesteckdosen bieten universelle, auch international einsetzbare Stromversorgung. Das im Lieferumfang enthaltene, abnehmbare Stromkabel mit Schutzkontaktstecker kann problemlos durch andere Stromkabel ersetzt werden.

Merkmale:

- Steckdosenleiste zur vertikalen Rackmontage
- Steckdosenformat IEC320 C13 (20 Stk) und IEC320 C19 (4 Stk)
- Stromanschlussformat IEC320 C14
- Im Lieferumfang: Abnehmbares Stromkabel mit Schutzkontaktstecker und 2 m Länge
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- Vertikale Rackmontage (empfohlene Schrankhöhe: 32 HE oder höher)
- Steckdosenformat: IEC320 C13 (20 Stk) und IEC320 C19 (4 Stk)

Kaltgeräte

- Anzahl Steckdosen: 24
- Stromkabel: 2 m, abnehmbar
- Abmessungen: 1134 (L) x 45 (B) x 45 (H) mm
- Nennspannung: 250 V
- Max. Ausgangsstrom: 16 A (IEC EU 10 A, North America 15 A)

Lieferumfang:

- 24-fach Steckdosenleiste mit C13- und C19-Steckdosen, vertikale Rackmontage
- Stromkabel, 2 m
- 2 x M6*12 Schrauben
- 2 x M6 Muttern
- 2 x Kunststoffunterlegscheiben



C13 Output



C19 Output

