

Produktinformation

98 24 02 SLS

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Antriebsspitze für PlusMinus-Profileschrauben
- Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
- Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform



⚡ 1000 V ⚡

Allgemein

Artikel-Nr.	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
Spitze	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	90 g
Abmessungen	212 x 33 x 35 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Größe	PH/S 2
Klingenlänge	100 mm
Grifflänge	112 mm
unisolierte Klingenlänge	18 mm
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company

