

INFRAcontrol R 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter, (50x50mm DIN-Maß 49075), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungreichweite ca.10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60Hz, HK07, Farbe: reinweiß

Artikelnummer	VP	PG	EAN
808429007	1	116	

Technische Daten

Optimale Montagehöhe	1,05 m
Max. Reichweite frontal	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Montageart	Unterputz
Farbe	reinweiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	DC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Einschaltdauer	4 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Max. Schaltleistung	1000 W
Nebenstelleneingang	Ja
Frequenz	50 Hz

