

INFRAcontrol T 180° UP IP40 INFRAcontrol Bewegungsschalter, Farbe arktis-weiß, Unterputz, Schutzart IP40, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsreichweite 9m, Empfohlene Montagehöhe 2m, Einstellzeit 20 Sek., 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, Test(2 sec.), Dämmerungsschwelle einstellbar 5, 20, 100 Lux und unendlich. Luxbereich 5 -1000. Test-Mode. 2-Draht Gerät für ohmsche und induktive Last, Anschlusswerte: 230 VAC, 50 Hz, Glühlampen max. 20-300 W, AC-Halogenlampe 20-300W, LV-Halogenlampe 20-300W, Leuchtstofflampen 20-150 W, Energie-Sparlampe 20-150 W, LED-Lampe: 5-100 W.

Artikelnummer	VP	PG	EAN
840402051	1	116	

Technische Daten

Max. Reichweite frontal	9 m
Farbe	arktisweiß
Schutzart (IP)	IP40
Nennspannung	230 V
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Max. Einschaltstrom	1,6 A
Frequenz	50 Hz

