

Rolladenzeitschaltuhr zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen, Ferien- und Handsteuerung, LCD-Display, Gangreserve (min.18h), je 7 Auf- und Abzeiten einstellbar, 6AX, 230V~, 1500W/VA, kombinierbar mit dem Schalterprogramm HK07, reinweiß

Artikelnummer	VP	PG	EAN
198529002	1	116	

## Technische Daten

Zusammenstellung	Basiselement mit Bedieneinsatz
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss	Ja
Geeignet für Windsensor	Nein
Geeignet für Regensensor	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Mit Memory-Funktion	Ja
Zufallsgenerator	Ja
Aussperricherung	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	reinweiß
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	6 W
Nennspannung	230 V
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Gangreserve	18 h
RAL-Nummer (ähnlich)	9010

