


Aufputz-Feuchtraum, Heizungshauptschalter, 10AX, 250V~, proAQA, hellgrau/dunkelgrau

Artikelnummer	VP	PG	EAN
541356004	1	114	 4 008224 586573

Technische Daten

Schaltungsart	Schalter 2-polig
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	grau
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Beleuchtung	Beleuchtung mit Glühlampe
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10 AX
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Waschmaschinenschalter	Nein

