

CIRCUMAT PRO CR

Beschreibung:

Fernbedienbarer Bewegungsmelder für die Steuerung von Beleuchtungssystemen zur Aufputz- / Deckenmontage

- Schnelle Deckeninstallation mittels Stecksockel
- Reichweite bis 30 m bei 3,5 m Höhe
- Erfassungsbereich: 360°
- Laufzeit und Lichtempfindlichkeit optional mit Fernbedienung „MANDO CR“ (Zubehör) einstellbar, dadurch wird zur Einstellung keine Leiter und kein Schraubenzieher benötigt
- Nulldurchgangsrelais, deshalb auch sehr gut für LED's geeignet

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Schaltleistung	10 A / 230 V AC $\cos\phi=1$
Kontakt	Schließer, nicht potentialfrei
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C



Maximale Last	• Glühlampen: 2200 W.
	• Leuchtstofflampen: 1200 VA.
	• Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA.
	• Halogenlampen (230 V AC): 2200 W.
	• Energiesparlampen: 900 VA.
	• LEDs: 500 VA.

Laufzeit	ca. 10 Sek. bis 30 Min.
Lichtempfindlichkeit	regulierbar von 10 bis 1.000 Lux
Montagehöhe	max. 7 m
Schutzklasse	Klasse II gemäß EN 60335 bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 gemäß EN 60529

