

PROXIMAT

Beschreibung:

Bewegungsmelder für die Steuerung von Beleuchtungssystemen zur Aufputzmontage an Wänden, in Nischen oder in Ecken.

- LED als Betriebsanzeige.
- Zubehör für Montage in Ecken oder Winkeln wird mitgeliefert.
- Nulldurchgangsrelais zur besseren Schaltung von LED's, Leuchtstoff- und Energiesparlampen
- Schutzart IP55 gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- Einstellbare Parameter: Erfassungsbereich, Zeiteinstellung und Lichtempfindlichkeit
- Drehbarer Sensorkopf, um die Richtung des Erfassungsbereichs einzustellen

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Schaltleistung	10 A / 250 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 2.000 W. • Leuchtstofflampen: 1300 VA. • Halogenlampen (Niedervolt): 1300 VA. • Halogenlampen (230 V AC): 2000 W. • Energiesparlampen (CFL): 1300 VA. • LED's: 500 VA.
Laufzeit	10 Sek. bis 10 Min.
Erfassungsbereich	240°
Reichweite	12 m bei Montage in 2,5 m Höhe
Schutzklasse	II gemäß EN 60335 bei korrekter Montage
Schutzart	IP 55 gemäß EN 60529
Lichtempfindlichkeit	5-2000 Lux

