

## PROXIMAT PRO CR

### Beschreibung:

Bewegungsmelder für die Steuerung von Beleuchtungssystemen zur Aufputzmontage an der Wand oder an der Decke, in Nischen oder auf Ecken.

- Erfassungsbereich: 360°
- Reichweite: Bis zu  $\varnothing$  30 m bei einer Höhe von 3,5 m
- Montage in einer Höhe von maximal 7 m
- LED als Betriebsanzeige
- Nulldurchgangsrelais zur besseren Schaltung von LED's, Leuchtstoff- und Energiesparlampen
- Programmierung mit Fernbedienung MANDO CR möglich (nicht im Lieferumfang)
- Zubehör für Montage auf Ecken oder in Winkeln wird mitgeliefert
- Laufzeit und Lichtempfindlichkeit einstellbar.

### Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Schaltleistung	10 A / 250 V AC $\cos \phi = 1$
Eigenverbrauch	8.5 VA (ca. 1.1W)
Umgebungstemperatur	-10 °C to +40 °C
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glühlampen: 2.000 W.</li> <li>• Leuchtstofflampen: 1200 VA.</li> <li>• Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA.</li> <li>• Halogenlampen (230 V AC): 2200 W.</li> <li>• Energiesparlampen (CFL): 1000 VA.</li> <li>• Downlights: 900 VA.</li> <li>• LEDs: 1000 VA.</li> </ul>
Laufzeit	1 Sek. bis 10 Min.
Erfassungsbereich	360°
Schutzklasse	II gemäß EN 60335 bei korrekter Montage
Schutzart	IP 55 gemäß EN 60529
Montage	Aufputz, Decke, Wand, Ecken oder Winkel
Lichtempfindlichkeit	10-1000 Lux

