

ORBIFOT

Beschreibung:

Dämmerungsschalter zur Aufputzmontage auf Winkelhalterung oder direkt auf dem Beleuchtungskörper. Das Gerät verfügt über eine Schaltverzögerung um unerwünschte Reaktionen auf Fremdlichteinwirkung zu vermeiden.

- Sehr robuster Dämmerungsschalter, verfügt über einen Zusatzschutz für Gewitter.
- Hohe Schutzart (IP 65), die es dem Gerät gestattet, unter extremen Bedingungen zu arbeiten

Technische Daten:

Betriebsspannung	120 oder 230 V AC 50 - 60Hz
Schaltleistung	10 A / 250 V AC
Kontakt	Wechsler, potentialfrei
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 800W • Leuchtstofflampen: NICHT GEEIGNET • Halogenlampen (Niedervolt): 600VA • Halogenlampen (230 V AC): 800W • Energiesparlampen: NICHT GEEIGNET • LED's: NICHT GEEIGNET
Betriebstemperatur	von -10° C bis +50° C
Lichtempfindlichkeit	5 - 1000 Lux
Schaltverzögerung	25 Sek.
Schutzart	IP 65 gemäß EN 60529
Schutzklasse	II gemäß EN 60335 bei korrekter Montage

